

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Typ	HB7210-1
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Hlavné použitie	K
Lamač triesok	GM
Hĺbka rezu a _p	0,4 - 6,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie