

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB7210-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251544 HB7210-1 |
| GTIN             | 4062406059118   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Posuv f                                | 0,3 - 0,7 mm/ot,          |
| Typ                                    | HB7210-1                  |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,4 - 6,5 mm              |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný         |
| Lamač triesok                          | GM                        |
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Uhlový Polomer                         | 0,8 mm                    |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 100 - 450 m/min           |
| Hlavné použitie                        | K                         |
| Povrchová úprava                       | TiCN                      |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | TNMG 160408               |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 6                                     |
| Tolerancia                | M                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |