

Garant**Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 52/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212150 52/5
GTIN	4045197750426
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	52 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	40 mm
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807