


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7210-1
Hlavné použitie	K
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Posuv f	0,32 - 0,8 mm/ot,
Lamač triesok	GG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120412
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie