

**Garant****WNMA 080412, Typ: HB7210-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Trieda položky	21G

**Popis****Technický opis**

Typ	HB7210-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMA 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie