

**Garant****Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 80/7mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212150 80/7
GTIN	4045197750440
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

### Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5$  mm.

## Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3

Ø rezila D <sub>c</sub>	80 mm
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	7
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805