

## Garant

**Kopirni rezkar 7° pozitivno, z navojem, Ø D / število rezil Z: 35/3mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212160 35/3
GTIN	4045197750495
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

#### Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

#### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\text{ maks}} = 2,5\text{ mm}$ .

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RD..12T3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Garnitura varnostnih vijakov	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	3
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Vpenjalni navoj M	M16

Ø rezila D <sub>c</sub>	35 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	42 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219807
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8