

**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7210-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Hlavné použitie	K
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB7210-1
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Lamač triesok	GM
Posuv $f$	0,3 - 0,7 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie