

Garant**Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 100/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212167 100/7
GTIN	4045197750563
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 – za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Tehnični opis

Število rezil Z	7
-----------------	---

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Garnitura varnostnih podložk	219955
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1604
Ø rezila D_c	100 mm
Ø D_3	84 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura varnostnih podložk10-delne	219955
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219800