

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Lamač triesok	GM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie