

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M15X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130015 M15X2
GTIN	4062406058753
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie – Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	9 mm
Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø závit	15 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	37,5 mm
Druh závit	M/MF
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	13 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	110 mm
Veľkosť závit	M15×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník