

**CNMG 120416, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Typ	CA025P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	PS
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie