

**CNMG 120408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PS
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA025P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie