

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Lamač triesok	WQ
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Typ	CA025P
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie