

**CNMG 190616, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	CA025P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Lamač triesok	PH
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie