


CNMG 190612, Typ: CA025P

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA025P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Lamač triesok	PH
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie