

## Garant

### Rezkar za velika podajanja Feedking, Cilindrično držalo, Ø D / število rezil Z: 20/2Lmm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212902 20/2L
GTIN	4045197549730
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

##### Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

##### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s stebлом art. 674252 vel. 9IP.

#### Tehnični opis

Ø držala $D_s$ h6	18 mm
Ø rezila $D_c$	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	160 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,85 mm
Število rezil Z	2
Ø $D_3$	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 070308
Prevesna dolžina $L_1$	35 mm
z notranjim hlajenjem	da

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	27 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2,86 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,85 mm
Serijska	FeedKing
Nastavitveni kot $\kappa$	10 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen, nastavljeni vrtilni moment: 2,2Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus, 1/4 cole E 6,3, Profil Torx Plus: 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219810