

**CNMM 190612, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Typ	CA025P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	PX
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie