

**DNMG 150608, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Lamač triesok	PH
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie