



**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 40/5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Trieda položky	250

## Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,55 Stupeň
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	78 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	73 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	31,3 mm

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------