



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 42/5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 221965 42/5   |
| GTIN             | 2050002058767 |
| Trieda položky   | 250           |

### Technický opis

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub> | 82 mm                |
| Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>           | 33,3 mm              |
| Ø rezných hrán D <sub>c</sub>                | 42 mm                |
| Celková dĺžka L <sub>celk</sub>              | 40 mm                |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky             | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D <sub>3</sub>                             | 35 mm                |
| Ø polohovacieho otvoru                       | 16 mm                |
| maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub>      | 1 mm                 |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub> | 77 mm                |
| Počet rezných hrán Z                         | 7                    |
| vhodná otočná rezná platnička                | LOGU 0303..          |
| Vnútorne chladenie                           | áno                  |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Uhol rampy $\alpha_{\max}$ | 0,52 Stupeň        |
| Uhol nastavenia k          | 15 Stupeň          |
| Fz Helix                   | 0,8                |
| Prevedenie stopky          | s otvorom          |
| Použitie frézy             | Kruhové frézovanie |
| Použitie frézy             | Ramping            |
| Použitie frézy             | Cirkulárna fréza   |
| Stratégia obrábania        | HPC                |
| Druh produktu              | Kopírovacia fréza  |

---

## Príslušenstvo

|                  |        |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229713 |
|------------------|--------|