


**DNMG 150612, Typ: CA025P**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250798 CA025P |
| GTIN             | 4960664864256 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 70 - 420 m/min            |
| Lamač triesok                          | PS                        |
| Posuv $f$                              | 0,15 - 0,6 mm/ot,         |
| Uhlový Polomer                         | 1,2 mm                    |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný         |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 1 - 4 mm                  |
| Typ                                    | CA025P                    |
| Hlavné použitie                        | P                         |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokoncovanie |
| Povrchová úprava                       | CVD                       |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | DNMG 150612               |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |