

**DNMG 150604, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Typ	CA025P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie