

**SNMG 150612, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Typ	CA025P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	PH
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie