

**TNMG 160404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 4,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	PS
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Typ	CA025P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie