

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Lamač triesok	WP
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA025P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie