


**CNMG 120404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	PR015S
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie