


**CNMG 120408, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	PR005S
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Podmienka rezu	kontinuálne
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie