


**CNMG 120404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	MU
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	PR005S
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Hlavné použitie	S
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie