

**CNMG 120404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MU
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	PR015S
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie