

**DNMG 150608, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Typ	PR015S
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	MQ
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie