

**DNMG 150604, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250796 PR005S |
| GTIN | 4960664836598 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Hlavné použitie | S |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 3,5 mm |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 30 - 90 m/min |
| Lamač triesok | MU |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Posuv f | 0,05 - 0,15 mm/ot, |
| Typ | PR005S |
| Rezný materiál | HM |
| Povrchová úprava | Megacoat Hard |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150604 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |