


**SNMG 120404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251162 PR005S |
| GTIN | 4960664836611 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|--------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Posuv f | 0,03 - 0,12 mm/ot, |
| Hlavné použitie | S |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 30 - 90 m/min |
| Typ | PR005S |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rezný materiál | HM |
| Lamač triesok | MQ |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Povrchová úprava | Megacoat Hard |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120404 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 8 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |