

**TNMG 160404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	PR015S
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	S
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MU
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie