

**TNMG 160404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 PR005S
GTIN	4960664836741
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Typ	PR005S
Lamač triesok	MU
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie