

**VNMG 160404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251822 PR015S
GTIN	4960664837571
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	MU
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	PR015S
Hlavné použitie	S
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie