

**VNMG 160408, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Lamač triesok	MQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR015S
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie