

**WNMG 080404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 PR015S
GTIN	4960664837595
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Hlavné použitie	S
Typ	PR015S
Lamač triesok	MQ
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie