

**WNMG 080404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	S
Posuv f	0,03 - 0,13 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Typ	PR005S
Lamač triesok	MQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	Megacoat Hard

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie