


**WN.G 080408, Typ: PR005S**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	S
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Typ	PR005S
Lamač triesok	MU
Povrchová úprava	Megacoat Hard

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie