


**WN.G 080408, Typ: PR015S**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Lamač triesok	MU
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR015S
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	Megacoat Hard

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie