

**TNMG 160404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Typ	PR015S
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	S
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	MQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie