

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/15mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 8
Veľkosť doštičiek	15 mm
Skrutka klinku	259018 7
Odsadenie stredu L ₃	35 mm
Celková dĺžka L	350 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	93 Stupeň DN.. 1506..
Podložka	259031 28
Držiak ISO-kód	A50U PDUNR/L15
Výška upínania L ₂	48 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	63 mm
Súprava pružín	259044 2
Ø stopky D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500