

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	A50U PDUNR/L15
Súprava pružín	259044 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Skrutka klinku	259018 7
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	63 mm
Celková dĺžka L	350 mm
Podložka	259031 28
Výška upínania L ₂	48 mm
Odsadenie stredu L ₃	35 mm
Klinok	259015 8
Ø stopky D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500