

Garant**45° pravá fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214200 100/6
GTIN	4045197702340
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.**Technický opis**

Ø rezných hrán D_c	100 mm
maximálny vonkajší Ø D_{max}	113 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219800