

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	250 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Odsadenie stredu L ₃	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Držiak ISO-kód	E25S SCLCR/L12
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	30 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500