

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Trieda položky	210

Popis**Použitie:****Univerzálne použitie na všetky materiály.**

- **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

Na vrtanie a obrábanie drážok.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelou č. 674252 vel. 8IP.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

L_2	9 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	2
Dĺžka výčnelku L_1	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Celková dĺžka L_{celk}	90 mm

Počet otočných rezných platničiek	3
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2