

Garant
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 2,1mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122602 2,1
GTIN	4045197752253
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Prevleka DLC sp² najnovejše generacije z **nizkim koeficientom trenja** za **odlično odvajanje odrezkov**. Za **visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov**. **Natančna centričnost in okroglost izvrtin** zaradi **6 vodilnih rezalnih robov**.

Vel. 1-1,5 s 4-faznimi rezalnimi robovi.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122603**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122602 + 129100HE**.

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,22 mm/v
Dolžina utorov L_c	21 mm
Nazivni Ø D_c	2,1 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Standard	DIN 6537
Toleranca nazivnega Ø	h7
Število rezil Z	2
Ø držala D_s	4 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	17,9 mm

Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Izvedba	6xD
Tip	W
Kot konice	135 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	360 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	400 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	350 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	150 m/min	N
PEEK	primerno	120 m/min	N
PVDF GF20	primerno	90 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	80 m/min	N
PEEK GF30	primerno	70 m/min	N
PTFE CF25	primerno	80 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
GFK	primerno	80 m/min	N
CFK	primerno	80 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		

