

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7525, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212241 ST900
GTIN	4045197761248
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST900
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDHW 1003 MOTN
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7525
Podajanje f_z na zob	0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	380 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	170 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	200 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		