

**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 12 mm, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212717 HART
GTIN	4045197761590
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priložnem priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

**Uporaba:**

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

**Tehnični opis**

Tip	TRDA
Zvrst	HB7705
Radij rezila	1 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila R	1 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,25 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm

Podajanje $f_z$ v jeklo < 60 HRC	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje